

**Kidačica, Tip: 723241****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078111 723241
GTIN	4014586870069
Razred artikla	03F

**Opis****Izvedba:**

- Izuzetno niski troškovi rada zbog velikog vijeka trajanja pečata i matrice.
- QuickIN sustav za brzo mijenjanje za brzu i bezalatnu promjenu pečata i matrice.
- Smjer rada se može promijeniti bez alata.
- Optimalno rukovanje čak i u otežanim uvjetima rada zbog uske izvedbe.
- Prikladno za trapezne limove do 1,3 mm debljine i do 85 mm dubine proreza.

**Fleksibilne kidačice za vrlo jednostavno manipuliranje** za tanke limove, trapezoidne profile, rebraste profile.

**Napomena:**

Odgovarajuće baterije pronaći ćete pod br. 073851 – br. 073858 ili Starter set pod br. 073863 – br. 073867. Punjači pod br. 073866.

**Tehnički opis**

maksimalna debljina materijala čelik 800 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm
Oznaka proizvođača	BLK 1.3TE
Širina reza	4 mm
Prihvat snaga	350 W
maksimalna debljina materijala čelik 400 N/mm <sup>2</sup>	1,3 mm
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Brzina rezanja	2,3 m/min

Težina	1,8 kg
Radijus najmanje krivulje	30 mm
Broj okretaja	1800 min <sup>-1</sup>
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Glodač