

Garant**Spiralno svrdlo HSS/E H, bez prevlake, Ø DC h8: 6,8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	114470 6,8
GTIN	4045197019462
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Profilno brušeno: visoka koncentričnost i točnost dimenzija, precizno brušen vrh. Svrdlo za serijsku proizvodnju.

Ojačana jezgra, svjetlo brušeno, **duljina spirale prema DIN 1897, ukupna duljina DIN 338.** Također za **HARDOX materijale.**

Sa šiljkom u obliku C.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
 $L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	2
Duljina žlijeba za odvođenje L_c	34 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm ²	0,07 mm/okr
Nazivni Ø D_c	6,8 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Ø drške D_s	6,8 mm
Ukupna duljina L	109 mm
Standard	DIN 338
preporučena maksimalna dubina bušenja L_2	23,8 mm
Kut vrha	135 stupanj
Drška	Cilindrična drška

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS E
Tip	H
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	10 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	8 m/min	P
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	prikladno	6 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	5 m/min	S
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		