

**HOLEX****Spiralno svrdlo HSS precizno valjano N, bez prevlake, Ø DC h8: 10,8mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 114020 10,8   |
| GTIN           | 4045197010469 |
| Razred artikla | 12B           |

**Opis****Izvedba:**

**Izrađeni valjanjem**, normalan kut spirale, debljina i širenje jezgre.

Dimenzije prema DIN 338.

Čvrsto spiralno svrdlo s ojačanom jezgrom i malom poprečnom oštricom za lako bušenje i precizno centriranje predviđene rupe. **Precizno valjani žlijebovi.**

**Preporuka:****Maksimalna dubina bušenja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Napomena:**

Vel. 14–20: Ø drške 13 mm s 3 stezne površine.

**Tehnički opis**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Posmak f u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup>            | 0,1 mm/okr        |
| Nazivni Ø D <sub>c</sub>                             | 10,8 mm           |
| Duljina žlijeba za odvođenje L <sub>c</sub>          | 94 mm             |
| Broj oštrica Z                                       | 2                 |
| Tolerancija nazivnog Ø                               | h8                |
| Ø drške D <sub>s</sub>                               | 10,8 mm           |
| Ukupna duljina L                                     | 142 mm            |
| preporučena maksimalna dubina bušenja L <sub>2</sub> | 77,8 mm           |
| Kut vrha   | 118 stupanj       |
| Drška  | Cilindrična drška |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Prevlaka           | bez prevlake    |
| Rezni materijal    | HSS             |
| Tip                | N               |
| Unutarnje hlađenje | ne              |
| Prsten u boji      | nema            |
| Vrsta proizvoda    | Spiralno svrdlo |

### Podaci korisnika

|                               | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka)   | prikladno samo u posebnim uvjetima | 45 m/min       | N       |
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 40 m/min       | P       |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 30 m/min       | P       |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 25 m/min       | P       |
| GG(G)                         | prikladno samo u posebnim uvjetima | 25 m/min       | K       |
| Ulje                          | prikladno                          |                |         |
| mokro maksimalno              | prikladno                          |                |         |