

**Garant****Precizno konusno svrdlo HSS, Ø reza DC: 16-30,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	118020 16-30,5
GTIN	4045197036445
Razred artikla	11C

**Opis****Izvedba:**

**Sa oštrim bušćim vrhom, nije potrebno prethodno bušenje.** Rezne oštrice sa promijenjivim promjerom po konusu i brušenom slobodnom plohom za čisti rez. S vidljivom mjernom skalom u utorima. Drška s 3 prihvatne plohe.

**Upotreba:**

Bušenje bez vidljivih znakova obrade i neravnina.

Čelični lim 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, neželjezni metali: 0,1 – 5 mm, plastike do 10 mm.

**Tehnički opis**

Ø reza D <sub>c</sub>	16 - 30,5 mm
Ukupna duljina	71 mm
Ø drške	10 mm
Rezni materijal	HSS
Standard	Standard proizvođača
Drška	Drška s tri površine za zatezanje
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevano svrdlo

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		