

Garant**Stepenasto svrdlo HSS 180°, vaporiziran, za vijke: M4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	117240 M4
GTIN	4045197036179
Razred artikla	11C

Opis**Izvedba:**

Velike čvrtoće. Uska koncentričnost između \varnothing svrdla i upuštene rupe osigurava točno nalijeganje.

Površina specijalno obrađena, zahvaljujući tome smanjena je mogućnost navarivanja materijala i poboljšano je odvođenje odvojenih čestica.

Upotreba:

Za prolazne rupe vijaka prema DIN-ISO 273 i upuštenja prema DIN 74, List 2 oblik H, J i K, izvedba srednja.

Za vijke prema DIN 912, 6912 i 7984, ISO 1207 (DIN 84).

Tehnički opis

Duljina žlijeba za odvođenje L_c	37 mm
Posmak f u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm/okr
\varnothing 1. Stupanj 180° h8	4,5 mm
Visina stepenice 1. stepenica 180°	11 mm
\varnothing 2. Stupanj 180° h8	8 mm
Broj oštrica Z	2
za vijke	M4
\varnothing drške D_s	8 mm
Ukupna duljina L	79 mm
Prevlaka	vaporiziran

Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 1897
Tolerancija nazivnog \varnothing	h8
Kut vrha	118 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h8
Kutnik za upuštanje	180 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h8
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevano svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	45 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
GG(G)	prikladno	25 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		