


Garant**Precizno konusno svrdlo HSS, Ø reza DC: 26-40mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 118020 26-40 |
| GTIN | 4045197036469 |
| Razred artikla | 11C |

Opis**Izvedba:**

Sa oštrim bušecim vrhom, nije potrebno prethodno bušenje. Rezne oštrice sa promijenjivim promjerom po konusu i brušenom slobodnom plohom za čisti rez. S vidljivom mjernom skalom u utorima. Drška s 3 prihvatne plohe.

Upotreba:

Bušenje bez vidljivih znakova obrade i neravnina.

Čelični lim 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, neželjezni metali: 0,1 – 5 mm, plastike do 10 mm.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Ukupna duljina | 83 mm |
| Ø reza D _c | 26 - 40 mm |
| Ø drške | 12 mm |
| Rezni materijal | HSS |
| Standard | Standard proizvođača |
| Drška | Drška s tri površine za zatezanje |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Stupnjevano svrdlo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| Ulje | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |