

Garant**Stepenasto svrdlo HSS/E, bez prevlake, Ø oštrice: 20-30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	118320 20-30
GTIN	4045197036599
Razred artikla	11C

Opis**Izvedba:**

S cilindričnim zabušivačem, Ø-dim. promjera prikazanim u utoru. Drška s 3 prihvatne plohe.

Upotreba:

Bušenje i skidanje srha, debljina materijala = visina stepena (vidi tablicu).

Tehnički opis

Povećanje promjera svrdla za	1 mm
Visina stepenice	4 mm
Ukupna duljina	88 mm
Ø drške	12 mm
Ø reza D_c	20 - 30 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS E
Standard	Standard proizvođača
Drška	Drška s tri površine za zatezanje
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevano svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		