

**Garant**
**Precizno konusno svrdlo HSS, TiN, Ø oštrice DC: 46-60mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	118030 46-60
GTIN	4045197036551
Razred artikla	11C

**Opis**
**Izvedba:**

**Sa oštrim bušćim vrhom, nije potrebno prethodno bušenje.** Rezne oštrice sa promijenjivim promjerom po konusu i brušenom slobodnom plohom za čisti rez. S vidljivom mjernom skalom u utorima. Drška s 3 prihvatne plohe.

**TiN-prevlaka:** Veće brzine rezanja i znatno duži vijek trajanja. Osobito prikladno za mekane, i ljepljive materijale.

**Upotreba:**

Bušenje bez vidljivih znakova obrade i neravnina.

Čelični lim 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, neželjezni metali: 0,1 – 5 mm, plastike do 10 mm.

**Tehnički opis**

Ø reza D <sub>c</sub>	46 - 60 mm
Ukupna duljina	96 mm
Ø drške	13 mm
Prevlaka	TiN
Rezni materijal	HSS
Standard	Standard proizvođača
Drška	Drška s tri površine za zatezanje

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevano svrdlo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		