

Garant**Spiralno svrdlo HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 5,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	114500 5,5
GTIN	4045197020000
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:****Pojačano povećanje jezgre.**

Sa šiljkom u obliku C.

Preporuka:**Maksimalna dubina bušenja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Tehnički opis

Duljina žlijeba za odvođenje L_c	57 mm
Nazivni $\varnothing D_c$	5,5 mm
Broj oštrica Z	2
Posmak f u INOX-u $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm/okr
Tolerancija nazivnog \varnothing	h8
\varnothing drške D_s	5,5 mm
Ukupna duljina L	93 mm
Standard	DIN 338
preporučena maksimalna dubina bušenja L_2	48,8 mm
Kut vrha	130 stupanj
Drška	Cilindrična drška
Prevlaka	TiAlN

Rezni materijal	HSS E
Kut spirale	35 stupanj
Unutarne hlađenje	ne
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	37 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	6 m/min	S
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		