

**Garant****Stepenasto svrdlo HSS/E, bez prevlake, Ø oštrice: 50-60mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	118320 50-60
GTIN	4045197036629
Razred artikla	11C

**Opis****Izvedba:**

S cilindričnim zabušivačem, Ø-dim. promjera prikazanim u utoru. Drška s 3 prihvatne plohe.

**Upotreba:**

Bušenje i skidanje srha, debljina materijala = visina stepena (vidi tablicu).

**Tehnički opis**

Visina stepenice	5 mm
Povećanje promjera svrdla za	1 mm
Ukupna duljina	119 mm
Ø drške	13 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	50 - 60 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS E
Standard	Standard proizvođača
Drška	Drška s tri površine za zatezanje
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevano svrdlo

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		