

**Garant****Garnitura preciznih konusnih svrdla HSS, Ø reza DC: 3-30,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	118120 3-30,5
GTIN	4045197193209
Razred artikla	11C

**Opis****Izvedba:**

**Sa oštrim bušecim vrhom, nije potrebno prethodno bušenje.** Rezne oštrice sa promijenjivim promjerom po konusu i brušenom slobodnom plohom za čisti rez. S vidljivom mjernom skalom u utorima. Drška s 3 prihvatne plohe.

Garnitura s tri precizna konusna svrdla i jednom pastom za bušenje art. 118160 u kutiji.

**Upotreba:**

Bušenje bez vidljivih znakova obrade i neravnina.

Čelični lim 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, INOX : 0,1 – 5mm, plastike do 10 mm.

**Sadržaj:**

po 1 konusno svrdlo za lim: Br. 118020 vel. 3 – 14; 8 – 20; 16 – 30,5

Pasta za bušenje: br. 118160

**Tehnički opis**

Ø reza D <sub>c</sub>	3 - 30,5 mm
Prsten u boji	nema
Rezni materijal	HSS

Vrsta proizvoda	Stupnjevano svrdlo
Standard	Standard proizvođača
Drška	Drška s tri površine za zatezanje

## Pribor

Precizno konusno svrdlo HSS Ø reza DC 3-14 mm	118020 3-14
Pasta za bušenje Ø 29 mm×91 mm	118160
Precizno konusno svrdlo HSS Ø reza DC 8-20 mm	118020 8-20
Precizno konusno svrdlo HSS Ø reza DC 16-30,5 mm	118020 16-30,5