

Garant**Stepenasto svrdlo HSS, TiAlN, Ø oštrice: 4-12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	118324 4-12
GTIN	4045197199614
Razred artikla	11C

Opis**Izvedba:**

S cilindričnim zabušivačem, Ø-dim. promjera prikazanim u utoru. Drška s 3 prihvatne plohe. Stupnjevano svrdlo spirale za optimalnu evakuaciju čipova i visokoučinkoviti premaz za visoku otpornost na habanje.

Upotreba:

Bušenje i skidanje srha, debljina materijala = visina stepena (vidi tablicu).

Tehnički opis

Visina stepenice	6 mm
Povećanje promjera svrdla za	1 mm
Ukupna duljina	79 mm
Ø drške	6 mm
Ø reza D_c	4 - 12 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS
Standard	Standard proizvođača
Drška	Drška s tri površine za zatezanje
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevano svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		