

Garant
Garnitura preciznih konusnih svrdla HSS, TiN, Ø reza DC: 3-30,5mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	118130 3-30,5
GTIN	4045197579133
Razred artikla	11C

Opis
Izvedba:

Sa oštrim bušćim vrhom, nije potrebno prethodno bušenje. Rezne oštrice sa promijenjivim promjerom po konusu i brušenom slobodnom plohom za čisti rez. S vidljivom mjernom skalom u utorima. Drška s 3 prihvatne plohe.

Garnitura s tri precizna konusna svrdla i jednom pastom za bušenje art. 118160 u kutiji.

Upotreba:

Bušenje bez vidljivih znakova obrade i neravnina.

Čelični lim 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, INOX: 0,1 – 5mm, plastike do 10 mm.

Sadržaj:

po 1 konusno svrdlo za lim: Br. 118030 vel. 3 – 14; 8 – 20; 16 – 30,5

Pasta za bušenje: br. 118160

Tehnički opis

Ø reza D _c	3 - 30,5 mm
Prevlaka	TiN
Prsten u boji	nema

Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	Stupnjevano svrdlo
Standard	Standard proizvođača
Drška	Drška s tri površine za zatezanje

Pribor

Precizno konusno svrdlo HSS Ø reza DC 3-14 mm	118020 3-14
Precizno konusno svrdlo HSS Ø reza DC 8-20 mm	118020 8-20
Pasta za bušenje Ø 29 mm×91 mm	118160
Precizno konusno svrdlo HSS Ø reza DC 16-30,5 mm	118020 16-30,5