

Garant**Spiralno svrdlo HSS-Co8, TiAlN, Ø DC h8: 1,2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	114550 1,2
GTIN	4045197020611
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Za **ekstremno veliku otpornost na toplinu, vrlo robusno** zahvaljujući **ojačanoj jezgri**.
Sa šiljkom u obliku C.

Preporuka:**Maksimalna dubina bušenja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Tehnički opis

Posmak f u INOX-u > 900 N/mm ²	0,02 mm/okr
Nazivni Ø D _c	1,2 mm
Duljina žlijeba za odvođenje L _c	16 mm
Broj oštrica Z	2
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Ø drške D _s	1,2 mm
Ukupna duljina L	38 mm
Standard	DIN 338
preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂	14,2 mm
Kut vrha	135 stupanj
Drška	Cilindrična drška
Prevlaka	TiAlN

Rezni materijal	HSS Co 8
Kut spirale	35 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	37 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	31 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	6 m/min	S
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		