

Garant**Stepenasto svrdlo HSS/E, bez prevlake, Ø oštrice: 4-12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	118320 4-12
GTIN	4045197036575
Razred artikla	11C

Opis**Izvedba:**

S cilindričnim zabušivačem, Ø-dim. promjera prikazanim u utoru. Drška s 3 prihvatne plohe.

Upotreba:

Bušenje i skidanje srha, debljina materijala = visina stepena (vidi tablicu).

Tehnički opis

Povećanje promjera svrdla za	1 mm
Visina stepenice	6 mm
Ukupna duljina	79 mm
Ø drške	6 mm
Ø reza D _c	4 - 12 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS E
Standard	Standard proizvođača
Drška	Drška s tri površine za zatezanje
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevano svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		