

Garant**Spiralno svrdlo HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 6,2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	114500 6,2
GTIN	4045197020079
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:****Pojačano povećanje jezgre.**

Sa šiljkom u obliku C.

Preporuka:**Maksimalna dubina bušenja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Tehnički opis

Duljina žlijeba za odvođenje L_c	63 mm
Broj oštrica Z	2
Nazivni Ø D_c	6,2 mm
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm ²	0,05 mm/okr
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Ø drške D_s	6,2 mm
Ukupna duljina L	101 mm
Standard	DIN 338
preporučena maksimalna dubina bušenja L_2	53,7 mm
Kut vrha	130 stupanj
Drška	Cilindrična drška
Prevlaka	TiAlN

Rezni materijal	HSS E
Kut spirale	35 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	37 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	6 m/min	S
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		