

**Garant****Spiralno svrdlo HSS-Co8, TiAlN, Ø DC h8: 1,7mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	114550 1,7
GTIN	4045197020666
Razred artikla	11B

**Opis****Izvedba:**

Za **ekstremno veliku otpornost na toplinu, vrlo robusno** zahvaljujući **ojačanoj jezgri**.  
Sa šiljkom u obliku C.

**Preporuka:****Maksimalna dubina bušenja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Tehnički opis**

Posmak f u INOX-u > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/okr
Nazivni Ø D <sub>c</sub>	1,7 mm
Broj oštrica Z	2
Duljina žlijeba za odvođenje L <sub>c</sub>	20 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Ø drške D <sub>s</sub>	1,7 mm
Ukupna duljina L	43 mm
Standard	DIN 338
preporučena maksimalna dubina bušenja L <sub>2</sub>	17,5 mm
Kut vrha	135 stupanj
Drška	Cilindrična drška
Prevlaka	TiAlN

Rezni materijal	HSS Co 8
Kut spirale	35 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	37 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	31 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	6 m/min	S
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		