

Garant
Spiralno svrdlo HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 12,5mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	114500 12,5
GTIN	4045197020567
Razred artikla	11B

Opis
Izvedba:
Pojačano povećanje jezgre.

Sa šiljkom u obliku C.

Preporuka:
Maksimalna dubina bušenja:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Tehnički opis

Nazivni Ø D _c	12,5 mm
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm ²	0,13 mm/okr
Duljina žlijeba za odvođenje L _c	101 mm
Broj oštrica Z	2
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Ø drške D _s	12,5 mm
Ukupna duljina L	151 mm
Standard	DIN 338
preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂	82,3 mm
Kut vrha	130 stupanj
Drška	Cilindrična drška
Prevlaka	TiAlN

Rezni materijal	HSS E
Kut spirale	35 stupanj
Unutarne hlađenje	ne
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	37 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	6 m/min	S
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		