

Garant**Spiralno svrdlo HSS-Co8, TiAlN, Ø DC h8: 1,9mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 114550 1,9 |
| GTIN | 4045197020680 |
| Razred artikla | 11B |

Opis**Izvedba:**

Za **ekstremno veliku otpornost na toplinu, vrlo robusno** zahvaljujući **ojačanoj jezgri**.
Sa šiljkom u obliku C.

Preporuka:**Maksimalna dubina bušenja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Tehnički opis

| | |
|--|-------------------|
| Posmak f u INOX-u > 900 N/mm ² | 0,02 mm/okr |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Duljina žlijeba za odvođenje L _c | 22 mm |
| Nazivni Ø D _c | 1,9 mm |
| Tolerancija nazivnog Ø | h8 |
| Ø drške D _s | 1,9 mm |
| Ukupna duljina L | 46 mm |
| Standard | DIN 338 |
| preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂ | 19,2 mm |
| Kut vrha | 135 stupanj |
| Drška | Cilindrična drška |
| Prevlaka | TiAlN |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Rezni materijal | HSS Co 8 |
| Kut spirale | 35 stupanj |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Prsten u boji | plavo |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------|---------|
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 37 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 31 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 12 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | 10 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 20 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno | 6 m/min | S |
| Ulje | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |