

uvex**Zaštitna kaciga uvex pheos B-WR, boja: YELLOW****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	097811 YELLOW
GTIN	4031101510262
Razred artikla	04U

Opis**Izvedba:**

Lagana školjka kacige od HDPE (high density polietilena) s **tri varijabilna ventilacijska otvora** za veću udobnost. **Dodatni prihvat na čelu** omogućuje pričvršćivanje naglavne svjetiljke.

Otporna na hladnoću do –30 °C i zaštita od prskanja tekućeg metala (MM).

- **Remen u 6 točaka**
- **Prihvat Euro-Slot od 30 mm**
- **Znojnik od umjetne kože**
- **Ravni oblik**
- **S okretnim zatvaračem**

Upotreba:

Industrija, građevina, montaža

Standard:

DIN EN 397

Specifikacija:

Otporna na hladnoću do –30 °C i zaštita od prskanja tekućeg metala (MM).

Zamjenski dio:

Art. 97820 kožna traka protiv znojenja.

Svojstva kacige: Zaštita od prskanja tekućeg metala

Materijal kacige: HDPE

Podšavanje širine: Okretni zatvarač

Veličina: 52 - 61 cm

Težina: 406 g

Tehnički opis

vješanje tekstila u 6 točaka	da
Kvačice za pričvršćivanje dijelova	da
Boja	žuta
Podešavanje širine	Okretni zatvarač
Postojanost na hladnoću	do -30 °C
Težina	406 g
Mogućnost pričvršćivanja svjetiljke na čelo	da
Veličina	52 - 61 cm
Svojstva kacige	Zaštitno djelovanje do -30 °C
Svojstva kacige	Zaštita od prskanja tekućeg metala
Materijal kacige	HDPE
Standard	DIN EN 397
Vrsta proizvoda	Zaštitna kaciga

Pribor

Znojnik od umjetne kože uvex pheos / airwing	097820
Štitnici za uši Peltor™ Optime™ izvedba kacige tip 1	097753 1
Štitnici za uši Peltor™ X serija izvedba kacige tip X1	097756 X1
Štitnici za uši Peltor™ Optime™ izvedba kacige tip 2	097753 2
Štitnici za uši Peltor™ X serija izvedba kacige tip X4	097756 X4
Štitnici za uši Peltor™ X serija izvedba kacige tip X2	097756 X2
Štitnici za uši Peltor™ Optime™ izvedba kacige tip 3	097753 3
Štitnici za uši Peltor™ X serija izvedba kacige tip X5	097756 X5
Štitnici za uši Peltor™ X serija izvedba kacige tip X3	097756 X3
Štitnici za uši tip HELMET	097795 HELMET