

**3M****Zaštitna kaciga G3000, boja: YELLOW****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	097815 YELLOW
GTIN	4046719316724
Razred artikla	04M

**Opis****Izvedba:**

Zaštitna kaciga od UV-stabilnog ABS-a. **Integrirani UV senzor** prikazuje kada kaciga postaje krhka uslijed visokog UV opterećenja te ju je potrebno zamijeniti. Unutarnja oprema može se okrenuti za 180 stupnjeva te se vizir može nositi na potiljku (prednost kod rada u uskom prostoru). **Dobra prozračnost** gornje školjke kacige. **Otporna na hladnoću do –30 °C** i zaštita od prskanja tekućeg metala (MM).

- **Remen u 4 točke, podesiv po visini**
- **Prihvat Euro-Slot od 30 mm**
- **Plastični znojnik**
- **Ravni oblik**
- **S okretnim zatvaračem**

**Upotreba:**

Industrija, građevinarstvo, šumarstvo.

**Standard:**

DIN EN 397

**Specifikacija:**

Otporna na hladnoću do –30 °C i zaštita od prskanja tekućeg metala (MM)

**Odgovara:**

Štitnici za uši br. 097753; 097756

**Zamjenski dio:**

Br. 097825 standardna traka protiv znojenja. br. 097826 kožna traka protiv znojenja.

## Tehnički opis

Mogućnost okretanja za 180°	da
Težina	310 g
bez zamagljenja s unutarnje i vanjske strane	da
Postojanost na štrcanje otopljenog metala (MM)	da
UV-senzor za razmjenu	da
Postojanost na hladnoću	do -30 °C
Podešavanje širine	Okretni zatvarač
Boja	žuta
Veličina	53 - 62 cm
Svojstva kacige	Zaštitno djelovanje do -30 °C
Svojstva kacige	Zaštita od prskanja tekućeg metala
Materijal kacige	ABS
Standard	DIN EN 397
Vrsta proizvoda	Zaštitna kaciga

## Pribor

Štitnici za ušiPeltor™ Optime™ izvedba kacige tip 2	097753 2
Kožni znojnikHYG4	097826
Štitnici za ušiPeltor™ Optime™ izvedba kacige tip 3	097753 3
Zaštitne naočale s držačem za kaciguV9C	097829
Štitnici za ušiPeltor™ Optime™ izvedba kacige tip 1	097753 1
Držač za prozirni vizirPeltor™ G500 oznaka proizvođača G500-GU	097872 G500-GU
Standardni znojnikHYG3	097825
Remen za bradu GH4 ovjes 3P	097833 3P
Štitnici za uši tip HELMET	097795 HELMET

Adapter za kaciguP3EV

097827