

3M**Zaštitna kaciga G3000, boja: YELLOW****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	097815 YELLOW
GTIN	4046719316724
Razred artikla	04M

Opis**Izvedba:**

Zaštitna kaciga od UV-stabilnog ABS-a. **Integrirani UV senzor** prikazuje kada kaciga postaje krhka uslijed visokog UV opterećenja te ju je potrebno zamijeniti. Unutarnja oprema može se okrenuti za 180 stupnjeva te se vizir može nositi na potiljku (prednost kod rada u uskom prostoru). **Dobra prozračnost** gornje školjke kacige. **Otporna na hladnoću do –30 °C** i zaštita od prskanja tekućeg metala (MM).

- **Remen u 4 točke, podesiv po visini**
- **Prihvat Euro-Slot od 30 mm**
- **Plastični znojnik**
- **Ravni oblik**
- **S okretnim zatvaračem**

Upotreba:

Industrija, građevinarstvo, šumarstvo.

Standard:

DIN EN 397

Specifikacija:

Otporna na hladnoću do –30 °C i zaštita od prskanja tekućeg metala (MM)

Odgovara:

Štitnici za uši br. 097753; 097756

Zamjenski dio:

Br. 097825 standardna traka protiv znojenja. br. 097826 kožna traka protiv znojenja.

Tehnički opis

Mogućnost okretanja za 180°	da
Težina	310 g
bez zamagljenja s unutarnje i vanjske strane	da
Postojanost na štrcanje otopljenog metala (MM)	da
UV-senzor za razmjenu	da
Postojanost na hladnoću	do -30 °C
Podešavanje širine	podesiva vrpca za glavu
Boja	žuta
Veličina	53 - 62 cm
Svojstva kacige	Zaštitno djelovanje do -30 °C
Svojstva kacige	Zaštita od prskanja tekućeg metala
Materijal kacige	ABS
Standard	DIN EN 397
Vrsta proizvoda	Zaštitna kaciga

Pribor

Štitnici za ušiPeltor™ Optime™ izvedba kacige tip 1	097753 1
Štitnici za ušiPeltor™ Optime™ izvedba kacige tip 2	097753 2
Štitnici za ušiPeltor™ Optime™ izvedba kacige tip 3	097753 3
Štitnici za uši tip HELMET	097795 HELMET
Standardni znojnikHYG3	097825
Kožni znojnikHYG4	097826
Adapter za kaciguP3EV	097827
Zaštitne naočale s držačem za kaciguV9C	097829
Remen za bradu GH4 ovjes 3P	097833 3P

Držač za prozirni vizirPeltor™ G500 oznaka proizvođača
G500-GU

097872 G500-GU