

**Garant****Krunsko svrdlo HM visoko, Ø DC: 42mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	118400 42
GTIN	4045197036964
Razred artikla	11C

**Opis****Izvedba:**

**Krunsko svrdlo i drška iz jednog komada** (kaljeni), velike čvrstoće i izvrsne koncentričnosti.<br>**Uske HM rezne oštrice s pozitivnim kutom alata i velikim slobodnim kutom** osiguravaju dobar rezni učinak uz malu silu rezanja. Izmjenjujuće krunsko svrdlo, drška s 3 stezne površine.

Rezna širina 2 mm kod svih veličina. Ø-Tolerancija: + 0,10 / – 0,05 mm.

Dimenzija L: **Vel. ≤ 55 = 35 mm/vel. 60 = 60 mm**

**Upotreba:**

Za primjenu na stacionarnim strojevima. Prikladno i za plastiku ojačanu staklenim vlaknima (GFK i CFK).

Za pločasti materijal do najviše 4 mm debljine i za cijevi do 4 mm debljine stijenke.

**Tehnički opis**

Nazivni Ø D <sub>c</sub>	42 mm
Ø drške	10 mm
Duljina D (L)	35 mm
Izvedba	visoko
Rezni materijal	HM
Standard	Standard proizvođača
Drška	Drška s tri površine za zatezanje
Ø-tolerancija	–0,05 / 0,1 mm

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Rezač rupa

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	35 m/min	M
Grafit, GFK, CFK	prikladno	80 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		