

**Garant****Krunsko svrdlo HM plosnato, Ø DC: 70mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	118500 70
GTIN	4045197037541
Razred artikla	11C

**Opis****Izvedba:**

**Krunsko svrdlo i drška iz jednog komada** (kaljeni), velike čvrstoće i izvrsne koncentričnosti. **Uske HM rezne oštrice s pozitivnim kutom alata i velikim slobodnim kutom** osiguravaju dobar rezni učinak uz malu silu rezanja. Izmjenjujuće krunsko svrdlo, drška s 3 stezne površine.

Rezna širina 2 mm kod svih veličina. Ø-Tolerancija: **+ 0,10 / – 0,05 mm.**

Dimenzija L: **sve vel. = 8 mm**

**Upotreba:**

Za primjenu na stacionarnim strojevima. Prikladno i za plastiku ojačanu staklenim vlaknima (GFK i CFK).

Samo za pločasti materijal do najviše 4 mm debljine.

**Tehnički opis**

Nazivni Ø D <sub>c</sub>	70 mm
Ø drške	13 mm
Duljina D (L)	8 mm
Izvedba	plosnato
Rezni materijal	HM
Standard	Standard proizvođača

Drška	Drška s tri površine za zatezanje
Ø-tolerancija	-0,05 / 0,1 mm
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Rezač rupa

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	35 m/min	M
Grafit, GFK, CFK	prikladno	80 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		