

Garant**Krunsko svrdlo HM plosnato, Ø DC: 54mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 118500 54 |
| GTIN | 4045197037466 |
| Razred artikla | 11C |

Opis**Izvedba:**

Krunsko svrdlo i drška iz jednog komada (kaljeni), velike čvrstoće i izvrsne koncentričnosti. **Uske HM rezne oštrice s pozitivnim kutom alata i velikim slobodnim kutom** osiguravaju dobar rezni učinak uz malu silu rezanja. Izmjenjujuće krunsko svrdlo, drška s 3 stezne površine.

Rezna širina 2 mm kod svih veličina. Ø-Tolerancija: **+ 0,10 / - 0,05 mm.**

Dimenzija L: **sve vel. = 8 mm**

Upotreba:

Za primjenu na stacionarnim strojevima. Prikladno i za plastiku ojačanu staklenim vlaknima (GFK i CFK).

Samo za pločasti materijal do najviše 4 mm debljine.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Nazivni Ø D _c | 54 mm |
| Ø drške | 10 mm |
| Duljina D (L) | 8 mm |
| Izvedba | plosnato |
| Rezni materijal | HM |
| Standard | Standard proizvođača |

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Drška | Drška s tri površine za zatezanje |
| Ø-tolerancija | -0,05 / 0,1 mm |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Rezač rupa |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 70 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 50 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 50 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 35 m/min | M |
| Grafit, GFK, CFK | prikladno | 80 m/min | N |
| Uni | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |