



Automatska maska za varenje 3M™Speedglas™ 10 V, boja: BLACK



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	097905 BLACK
GTIN	4046719788804
Razred artikla	040

Opis

Izvedba:

Početnički model s varijabilnim **automatskim filtrom za varenje** i 3 stupnja osjetljivosti.

Robusna maska nudi **pouzdanu zaštitu** i prikladna je za povremene radove varenja, npr. radove prilikom prekida rada. S **praktičnom trakom za glavu** i **zamjenjivim prednjim staklima**.

Dobro se može kombinirati s drugom osobnom zaštitnom opremom, kao što su zaštitne naočale ili maska za zaštitu dišnih puteva. **Tamni stupnjevi zaštite:** 10 – 12. **Stupanj svjetline:** 3. S litijском baterijom od 3V (vijek trajanja 1.500sati). **Vidno polje filtra za varenje:** 44 × 93 mm.

Upotreba:

MIG / MAG varenje i varenje s pomoću elektroda

Standard:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno: 0,1 ms

Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo: 40 - 250 ms

Klasifikacija prema EN 379: 1 / 2 / 2 / 2

Tehnički opis

Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo	40 - 250 ms
Klasifikacija prema EN 379	1 / 2 / 2 / 2

List s podacima

Tip	BLACK
Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno	0,1 ms
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Maska za varenje