



Automatska maska za varenje 3M™ Speedglas™ 100 V, boja: BLACK



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	097910 BLACK
GTIN	4046719712878
Razred artikla	040

Opis

Izvedba:

Automatska maska za varenje sa svim važnim osnovnim funkcijama. Za pouzdanu zaštitu pri **izvrsnom omjeru cijene i kvalitete**. S **praktičnom trakom za glavu** i **preciznom sustavu kotačića za namještanje** za precizno namještanje oblika. Individualno određivanje odgode posvjetljivanja putem funkcije Delay. **Povećana otpornost na udarce** prema normi EN 175:B. Kompatibilno s drugom osobnom zaštitnom opremom, primjerice maskama za zaštitu dišnih puteva. Izmjenjiv prevučeni vizir. **Tamni stupnjevi zaštite: 8 – 12. Stupanj svjetline: 3.** S litijском baterijom od 3V (vijek trajanja 1.500sati). **Vidno polje filtra za varenje: 44 × 93 mm.**

Upotreba:

MIG / MAG varenje, varenje s pomoću elektroda i WIG varenje pri visokim amperima

Standard:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno: 0,1 ms

Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo: 40 - 250 ms

Klasifikacija prema EN 379: 1 / 2 / 2 / 2

Tehnički opis

Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo	40 - 250 ms
--	-------------

List s podacima

Klasifikacija prema EN 379	1 / 2 / 2 / 2
Tip	BLACK
Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno	0,1 ms
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Maska za varenje