



## Automatska maska za varenje optrel® expert serija, tip: E684



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	097950 E684
GTIN	7640429870421
Razred artikla	09U

### Opis

#### Izvedba:

**Maska za varenje E684** s kontinuiranim podešavanjem zaštitnog stupnja, savršenim pogledom i realističnim bojama u cjelokupnom vidnom polju, prikladna je osobito za varenje iznad razine glave. S individualno podesivim **zahvatnim kutom** i **možnošću prilagođavanja stupnja osjetljivosti** radnoj okolini. S **odgodom otvaranja** za postepeno osvjetljavanje nakon zatamnjenja. **Dodatni način rada brušenja**. S **funkcijom zatamnjenja** za neprimjetan prijelaz s tamnog na svijetlo.

- **Tamni stupnjevi zaštite: 5 – 13 s HD vidnim poljem. Mogućnost kontinuiranog podešavanja s pomoću okretnog gumba**
- **Stupanj svjetline: 4**
- **S litijском baterijom od 3V (vijek trajanja 3000sati)**
- **Boja: srebrna**
- **Vidno polje filtra za varenje: 50 x 100mm**

#### Upotreba:

MIG / MAG varenje, varenje s pomoću elektroda i plazma varenje

#### Standard:

EN 175; EN 379; EN 166

#### Dio isporuke:

1 vanjska prednja ploča, 1 vreća za pohranu.

## Tehnički opis

Tip	E684
Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo	100 - 2000 ms
Opskrba energijom	na bateriju
Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno	0,17 ms
Klasifikacija prema EN 379	1 / 1 / 1 / 1
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Vrsta proizvoda	Maska za varenje