

**HOLEX****Krunsko svrdlo HSS dubina rezanja 35 mm, bez prevlake, Ø DC: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	118790 14
GTIN	4045197514820
Razred artikla	12D

**Opis****Izvedba:**

Odgovara svim uobičajenim magnetnim bušilicama. Učinkovito bušenje zahvaljujući optimiranoj geometriji rezne oštrice. Lako se oštri. S Weldon drškom – Ø **19 mm**.

**HSS bez prevlake** – povoljna alternativa.

**Upotreba:**

Na mobilnim magnetnim ili stacionarnim bušilicama s postoljem za izradu velikih rupa u čeličnoj konstrukciji. Krunsko svrdlo narezuje samo tanki prsten materijala. Izbušena jezgra se izbacuje pomoću izbacivača opterećenog silom opruge.

**Dio isporuke:**

**Bez** izbacivača.

**Napomena:**

Za podmazivanje krunskih svrdla preporučuje se visokoučinsko režno ulje (vidi br. 084210).

**Tehnički opis**

Nazivni Ø D <sub>c</sub>	14 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	Standard proizvođača
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Rezač rupa

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij, plastični materijali	prikladno	60 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	60 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	10 m/min	M
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		