

HOLEX**Krunsko svrdlo HSS dubina rezanja 55 mm, TiAlN, Ø DC: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	118820 18
GTIN	4045197038012
Razred artikla	12D

Opis**Izvedba:**

Odgovara svim uobičajenim magnetnim bušilicama. Učinkovito bušenje zahvaljujući optimiranoj geometriji rezne oštrice. Lako se oštri. S Weldon drškom – Ø **19 mm**.

HSS s posebnom TiAlN prevlakom za bolja svojstva rezanja (sprečavanje navarivanja materijala).

Upotreba:

Na mobilnim magnetnim ili stacionarnim bušilicama s postoljem za izradu velikih rupa u čeličnoj konstrukciji. Krunsko svrdlo narezuje samo tanki prsten materijala. Izbušena jezgra se izbacuje pomoću izbacivača opterećenog silom opruge.

Dio isporuke:

Bez izbacivača.

Napomena:

Za podmazivanje krunskih svrdla preporučuje se visokoučinsko režno ulje (vidi br. 084210).

Tehnički opis

Nazivni Ø D _c	18 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS
Standard	Standard proizvođača
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Rezač rupa

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	70 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	20 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	M
GG	prikladno	16 m/min	K
GGG	prikladno	19 m/min	K
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		