

HOLEX**Krunsko svrdlo HSS dubina rezanja 35 mm, TiAlN, Ø DC: 50mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 118800 50 |
| GTIN | 4045197037961 |
| Razred artikla | 12D |

Opis**Izvedba:**

Odgovara svim uobičajenim magnetnim bušilicama. Učinkovito bušenje zahvaljujući optimiranoj geometriji rezne oštrice. Lako se oštri. S Weldon drškom – Ø **19 mm**.

HSS s posebnom TiAlN prevlakom za bolja svojstva rezanja (sprečavanje navarivanja materijala).

Upotreba:

Na mobilnim magnetnim ili stacionarnim bušilicama s postoljem za izradu velikih rupa u čeličnoj konstrukciji. Krunsko svrdlo narezuje samo tanki prsten materijala. Izbušena jezgra se izbacuje pomoću izbacivača opterećenog silom opruge.

Dio isporuke:

Bez izbacivača.

Napomena:

Za podmazivanje krunskih svrdla preporučuje se visokoučinsko režno ulje (vidi br. 084210).

Tehnički opis

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Nazivni Ø D _c | 50 mm |
| Prevlaka | TiAlN |
| Rezni materijal | HSS |
| Standard | Standard proizvođača |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Rezač rupa |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno | 70 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 70 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 25 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 20 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | M |
| GG | prikladno | 16 m/min | K |
| GGG | prikladno | 19 m/min | K |
| Uni | prikladno | | |
| Ulje | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| mokro minimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |