

Garant**Svrlo za centriranje HSS A, bez prevlake, nazivni Ø DC k12: 0,8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	111000 0,8
GTIN	4045197000101
Razred artikla	11A

Opis**Izvedba:**

Brušeno iz punog komada, s posebno brušenom stražnjom površinom, spiralni žlijebovi.
Jednostrana izvedba.

Tehnički opis

Tolerancija drške	h7
Broj oštrica Z	2
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,01 mm/okr
Nazivni Ø D _c	0,8 mm
za Ø obratka	4 – 6 mm
Ø drške D _s	3,15 mm
Ukupna duljina L	25 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 333
Tip	A
Tolerancija nazivnog Ø	k12
Kut upuštanja	60 stupanj
Smjer rezanja	desno

List s podacima

Drška	Cilindrična drška s h7
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za centriranje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	45 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	10 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	8 m/min	P
CuZn	prikladno	80 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		