

MARKAL**Univerzalni marker u tubi, 50 ml, boja natpisa: R****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085180 R
GTIN	048615966540
Razred artikla	08W

Opis**Izvedba:**

Marker u tubi s čeličnom kuglicom na vrhu od 3 mm. Gusta boja. Otporna na temperature do 200 °C.

Upotreba:

Za označavanje na svim površinama (mokra, paljeno, grubo, hrđavo, masno, vruće, . . .). UV-stabilan i vodootporan.

Prilikom označavanja pritisnite vrh tube na obradak (čelična kuglica se otvara) i lagano pritisnite tubu (ravnomyjni protok boje).

Tehnički opis

Sadržaj	50 ml
vodonepropusno	da
Otporan na UV-zrake	da
Označavanje opasnih tvari	GHS02: Plamen
Označavanje opasnih tvari	GHS07 oprez
maksimalna debljina poteza	3 mm
Boja natpisa	crvena
postojanost na temperaturi do	200 °C
Atribut imena proizvoda	50 ml
Vrsta proizvoda	Marker s lakom

