

**Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm, Ø DC: 13mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 119000 13 |
| GTIN | 4014586240008 |
| Razred artikla | 03G |

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovito krunsko svrdlo od tvrdog metala s QuickIN prihvatom.

Ukupna duljina: 77 mm kod svih veličina svrdla.

Odgovara:

Sustav brze izmjene alata bez ključa osigurava uštedu vremena.
Odgovara za FEIN krunske bušilice, a uz primjenu adaptera i za bušilice drugih proizvođača. Krunsko svrdlo izrezuje samo jedan prsten materijala, stvarajući tako vremensku uštedu od približno 40 % – 60 %.

Dio isporuke:

Bez šiljka za centriranje.

Napomena:

FEIN bušilice za svrdla vidi pod br. 076520/ 076524/ 076526 grupa 0 - radioničke potrepštine.
Kod krunskih svrdla 119010 i 119000 potreban je šiljak za centriranje 119019.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------|------------|
| Nazivni Ø D _c | 13 mm |
| Rezni materijal | HM |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Rezač rupa |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--|--------------|----------------|---------|
|--|--------------|----------------|---------|

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Aluminij > 10% Si | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno |
| GG(G) | prikladno |
| CuZn | prikladno |
| Uni | prikladno |
| Ulje | prikladno |
| mokro maksimalno | prikladno |
| mokro minimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| suho | prikladno |