

Garant**VHM svrdlo za centriranje A, bez prevlake, Ø DC k13: 2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	121000 2
GTIN	4045197038357
Razred artikla	11E

Opis**Izvedba:**

Brušen od VHM šipke. Spiralno užljebljen.

Tehnički opis

Tolerancija drške	h6
Broj oštrica Z	2
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm ² za Ø obratka	0,06 mm/okr 15 – 20 mm
Nazivni Ø D _c	2 mm
Ø drške D _s	5 mm
Ukupna duljina L	40 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 333
Tip	A
Tolerancija nazivnog Ø	k13
Kut upuštanja	60 stupanj
Smjer rezanja	desno
Drška	Cilindrična drška s h6

Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za centriranje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	200 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	180 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	75 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	65 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	50 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	25 m/min	S
GG(G)	prikladno	70 m/min	K
CuZn	prikladno	160 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		