



Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm, Ø DC: 22mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	119000 22
GTIN	4014586240091
Razred artikla	03G

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovito krunsko svrdlo od tvrdog metala s QuickIN prihvatom.

Ukupna duljina: 77 mm kod svih veličina svrdla.

Odgovara:

Sustav brze izmjene alata bez ključa osigurava uštedu vremena.
Odgovara za FEIN krunske bušilice, a uz primjenu adaptera i za bušilice drugih proizvođača. Krunsko svrdlo izrezuje samo jedan prsten materijala, stvarajući tako vremensku uštedu od približno 40 % – 60 %.

Dio isporuke:

Bez šiljka za centriranje.

Napomena:

FEIN bušilice za svrdla vidi pod br. 076520/ 076524/ 076526 grupa 0 - radioničke potrepštine.
Kod krunskih svrdla 119010 i 119000 potreban je šiljak za centriranje 119019.

Tehnički opis

Nazivni Ø D _c	22 mm
Rezni materijal	HM
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Rezač rupa

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno
INOX < 900 N/mm ²	prikladno
INOX > 900 N/mm ²	prikladno
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
mokro maksimalno	prikladno
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno