



## Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm, Ø DC: 45mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	119000 45
GTIN	4014586240329
Razred artikla	03G

### Opis

#### Izvedba:

**Visokoučinkovito krunsko svrdlo** od tvrdog metala s QuickIN prihvatom.

**Ukupna duljina: 77 mm** kod svih veličina svrdla.

#### Odgovara:

Sustav brze izmjene alata bez ključa osigurava uštedu vremena.<br>Odgovara za FEIN krunske bušilice, a uz primjenu adaptera i za bušilice drugih proizvođača. Krunsko svrdlo izrezuje samo jedan prsten materijala, stvarajući tako vremensku uštedu od približno 40 % – 60 %.

#### Dio isporuke:

**Bez** šiljka za centriranje.

#### Napomena:

FEIN bušilice za svrdla vidi pod br. 076520/ 076524/ 076526 grupa 0 - radioničke potrepštine.<br>Kod krunskih svrdla 119010 i 119000 potreban je šiljak za centriranje 119019.

### Tehnički opis

Nazivni Ø D <sub>c</sub>	45 mm
Rezni materijal	HM
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Rezač rupa

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
mokro maksimalno	prikladno
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno