



Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P, HSK-63 kratko, tip CP za ER: 40



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	305910 40
GTIN	2050001766694
Razred artikla	33F

Opis

Izvedba:

Alternativno kod CENTRO P – bez brtve s ER steznom maticom Centro P br. 309655 ili **zabrtvljeni sustav** s ER steznom maticom CP za brtvene pločice HP br. 309665 u kombinaciji s brtvenim pločicama HP br. 309666 – 309668 (za IKZ odnosno kao zaštita od prljavštine!).

- **Vanjski i unutarnji konus brušeni s utorom za RFID / Balluff čip.**
- **Koncentričnost i ponovljivost 3 µm kod 3×D, maksimalno 50 mm kada se koristi HP precizna stezna čahura.**
- **HDC = Heavy Duty Chuck, prihvat posebno dizajniran za tešku obradu. Ojačano tijelo stezne glave osigurava bolju stabilnost i veliku radijalnu krutost. Stezna matica s kugličnim ležajem s trapezoidnim finim navojem za optimalan moment stezanja, dok sila stezanja smanjuje vibracije.**
- **Vrlo jake sile držanja zahvaljujući potpunom nasjedanju stezne čahure u glavi i steznoj matici s prevlakom.**
- **Prigušivanje vibracija s pomoću elementa stezne čahure i mase glave.**

Prednost:

Patentiran optimalni dosjed steznih čahura, dvostruke vodilice, trapezni navoji i prevučene stezne matice kod pritezanja stvaraju stabilnu jedinicu te jamče maksimalnu krutost i preciznost.

Upotreba:

Za najpreciznije stezanje alata s cilindričnim drškom.

Dio isporuke:

Bez stezne matice.

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, precizne ER stezne čahure za HP br. 309368 – 309381 i za ureznike br. 309402 – 309419 (ne Horex), ER stezne matice CP br.

309655; 309665, ER stezna matica HDC br. 309657, brtvene pločice HP br. 309666 – 309668, ključevi s koturom CP br. 309754; 309756, ključevi s koturom HDC br. 309745 / 309756.

Napomena:

- **Steže samo nazivni \varnothing do \varnothing drške tolerancije h10.**
- **Upotrebljava se u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**

Strategija rezanja: HSC

Oblik: A

Točnost rotacije ER čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru: $\leq 6 \mu\text{m}$

Točnost rotacije HP čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru: $\leq 3 \mu\text{m}$

Stezni raspon: 3 - 26 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 80 mm

Vanjski \varnothing D: 63 mm

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Stezni raspon	3 - 26 mm
tip CP za ER	40
Vanjski \varnothing D	63 mm
Oblik	A
Serija	Centro P
Točnost rotacije ER čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru	$\leq 6 \mu\text{m}$
Točnost rotacije HP čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru	$\leq 3 \mu\text{m}$
Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	$\leq 6 \mu\text{m}$
Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309379 6
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309379 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309419 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309419 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309419 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309419 9
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309380 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309419 20
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm	309380 25
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 21 mm	309379 21
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 12 mm	309379 12
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 18 mm	309379 18
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309379 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 17 mm	309379 17
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309379 9
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309380 18
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309419 18
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 24 mm	309379 24
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 19 mm	309379 19
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm	309379 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309419 7
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm	309380 22

ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309381 10
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 14 mm	309379 14
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 23 mm	309379 23
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 15 mm	309379 15
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 25 mm	309381 25
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309381 12
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309380 10
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309380 20
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309380 6
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309380 8
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 25 mm	309379 25
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm	309419 22
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309419 8
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309379 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309419 12
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309380 16
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 22 mm	309379 22
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 11 mm	309379 11
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 20 mm	309379 20
CP ključ s kugličnim ležajem za momentni ključ tip 40	309756 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309379 3
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 13 mm	309379 13
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm	309379 8
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309380 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm	309419 25

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 16 mm	309379 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309419 14
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 26 mm	309379 26
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309419 10
CP ključ s kugličnim ležajem tip 40	309754 40
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309381 16