

**duMONT****Igla za provlačenje HSS za dosjed P9, tip: 5B1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290406 5B1
GTIN	662600888046
Razred artikla	29J

**Opis****Upotreba:**

**Za izradu utora za klin prema DIN 6885.**

**Dio isporuke:**

Igla za provlačenje uključuje sve potrebne dodatke.

**Napomena:**

- **Kod materijala velike čvrstoće povećajte broj prolaza ili upotrijebite posebne igle za provlačenje (na upit).**
- **Nakon 1. i 2. prolaza ticalo kratko podignite – igla za provlačenje sama se poravnava.**
- **Površinski prevučene igle za provlačenje i igle za provlačenje u colima isporučive su na upit.**
- **STROJ ZA PROVLAČENJE pronaći ćete u katalogu br. 2 (ručni i mjerni alati).**
- **Vel. 28, 32 i 36 isporučive na upit u kratkom roku.**

Rezni materijal: HSS

Duljina igle: 172 mm

širina utora za pero: 5 mm

dubina utora za pero: 2,3 mm

za Ø bušenja prema DIN 3570: 12 - 17 mm

Duljina prostora u čeliku: 8 - 42 mm

potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora: 850 kg

## Tehnički opis

dubina utora za pero	2,3 mm
Broj krugova	2
širina utora za pero	5 mm
Duljina prostora u čeliku	8 - 42 mm
Širina leđa	6,46 mm
potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora	850 kg
Duljina igle	172 mm
za Ø bušenja prema DIN 3570	12 - 17 mm
Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	Alat za prostornu prešu

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Ulje

prikladno

---

**Pribor**Podložni lim za iglu za provlačenje br. 290405 – 407 tip  
5B1

290410 5B1