



## Asortiman momentnih ključeva Click-Torque C 3 komplet 1, maks. stezni moment: 200Nm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	656300 200
GTIN	4013288204691
Razred artikla	63F

### Opis

#### Izvedba:

Vrlo robustan momentni ključ s jednim krakom (pogonski četverokut 1/2 cola) s ergonomskom 2-komponentnom ručkom te preklopnom računom za jednostavno podešavanje i osiguravanje zadane vrijednosti. Aktivacijski signal se jasno može čuti i osjetiti pri postizanju podešenog okretnog momenta zahvaljujući robusnoj mehanici za aktivaciju. Jednostavan odabir postavki i osiguravanje željenog zakretnog momenta zahvaljujući sustavu očitavanja s glavnom i preciznom skalom. Za pritezanje udesno.

**Mjerna jedinica:** Nm, lbfft.

#### Točnost:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

#### Podaci:

#### Legenda za nacrt i formulu:

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

$L$  = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

### Sadržaj:

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: po 1 kom. 10; 13; 17; 19 mm

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: po je 1 kom. 6; 8; 10 mm

Umeci za odvijače za Torx®: po 1 kom. TX30; TX40; TX45; TX50

Produžetak: 1 kom. 125 mm

Momentni ključ Click-Torque C 3: 1 kom. 40 – 200 Nm

Pohrana u: Tekstilna kutija

## Tehnički opis

maskimalan okretni moment	200 cNm
Područje okretnog momenta	40 - 200 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	100 cNm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	6-10 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	10-19 mm
Profil progona	6-kutni odvijač
Profil progona	Šesterokutni nasadni ključ
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Kalibriranje	O1
Izlazni Četverokut	1/2 col
Aktivacijska signalizacija	zvučno
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Mjerna tehnika	mehaničko
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Očitavanje	lbfft
Očitavanje	lbfft
Protokoliranje podataka	ne
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje

Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Odziv	aktivirajući
Prikaz	analogno
Ukupna duljina L	510 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Standard	DIN EN ISO 6789
Serijska	Click-Torque
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	1 Nm
Područje okretnog momenta	30 - 146 lbfft
Oznaka proizvođača	Click-Torque C 3 komplet 1
Čvrsto podešen okretni moment	ne
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

## Usluge

DAkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400