

Garant**CaraFin dijamantna fleksibilna turpija za poliranje, granulacija: D15µm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	529115 D15
GTIN	4045197994677
Razred artikla	51G

Opis**Izvedba:**

Turpija za poliranje s **fleksibilnim metalnim osnovnim tijelom**. Gornja strana od **elastičnog PU materijala**, s jedne strane oslojena dijamantnim granulama.

Prednost:

Nije više potrebno izdvojiti dodatno vrijeme za pripremu i čišćenje kao kod dijamantnih pasti.

Upotreba:

Idealno za poliranje na konkavnim i konveksnim površinama. Prikladno za **tvrd materijale poput tvrdog metala, lijeva, kaljenih čelika, keramike i obojenih metala**.

Tehnički opis

Granulacija	D15
Stupanj finoće	Završno poliranje
Sredstvo za brušenje	Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
širina	14 mm
Duljina	165 mm
Vrsta proizvoda	Dijamantna turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		

Čelik < 900 N/mm ²	prikladno
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno
Čelik < 55 HRC	prikladno
Čelik < 60 HRC	prikladno
Čelik < 67 HRC	prikladno
Tvrđi metal (HM)	prikladno
INOX	prikladno
Ti	prikladno
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Lakovi	prikladno
Uni	prikladno