

Garant**CaraFin Diamant traka za poliranje elastično, 25×120 mm, granulacija: D64µm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	557521 D64
GTIN	4045197994691
Razred artikla	51G

Opis**Izvedba:**

CaraFin Diamant alat za poliranje jednostrani s **monokristalnom dijamantnom** oblogom. Povezana dijamantna granulacija ostvaruje znatno **viši stupanj iskoristivosti** u usporedbi s nepovezanim dijamantnim granulacijama u pastama za poliranje.

Samoljepljiva traka za poliranje. Gornja strana od **elastičnog PU materijala**, s jedne strane oslojena monokristalinskim dijamantima.

Prednost:

Nije više potrebno izdvojiti dodatno vrijeme za pripremu i čišćenje kao kod dijamantnih pasti. Od kvalitetne, elastične **poliuretanske pjene**.

Upotreba:

Uz fleksibilni držač brusne trake br. 557900.

Prikladno za vlažno i suho poliranje. **Konturno precizno brušenje** precizno brušenih ili precizno tokarenih površina ($R_z < 3\mu\text{m}$). Preporučeni rad s blago pojačanim tlakom.

Odgovara:

Fleksibilni držači brusne trake br. 557900.

Tehnički opis

Kratka oznaka brusnog sredstva	D
širina	25 mm
Duljina	120 mm
Mjera/dimenzija	25×120 mm

Stupanj poliranja	Poliranje
Seriya	CaraFin
Atribut imena proizvoda	25×120 mm
Vrsta proizvoda	Blok za poliranje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		