

Garant

Osnovna jedinica momentnog ključa bez skale bez nasadnog alata, maks. stezni moment: 10Nm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657450 10
GTIN	4045197995919
Razred artikla	61E

Opis**Izvedba:**

Momentni ključ s jednim krakom bez skale za podešavanje. Postavite željenu vrijednost zateznog momenta pomoću alata za postavljanje br. 657452 vel. 1 zajedno s odgovarajućim uređajem za ispitivanje.

Stezanje u lijevo vrši se prespajanjem utičnih alata. Bez utičnog alata (osnovni model); odgovarajući utični alati pogledajte br. 657582 – 657950.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijaka prema prednamještenom momentu u serijskim radovima.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 2% od podešene vrijednosti.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručice uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Odgovarajući utični alat: naći ćete pod br. 657582 – 657950.

Tehnički opis

Područje okretnog momenta	2 - 10 Nm
Smjer momenta	Pritezanje na desno i na lijevo
maskimalan okretni moment	10 Nm
Prihvat za nasadni alat	9×12 mm
Težina	170 g
Točnost mjerenja momenta	±2 %
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Postavljeni razmak na momentnom ključu [L ₂]	19,5 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Standard	DIN EN ISO 6789
Mjerni postupak	Zakretni moment
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	127,5 mm
Ukupna duljina L	139 mm
Očitavanje	Nm
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Duljina poluge bez utičnog alata [L ₁]	108 mm
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm	020090 400
PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET	020080 SET
DAkKS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm	020190 1000

Pribor

Utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657630 1-1/4
Utični alat s račnom za bitove Prihvat nastavaka 1/4 col	657932 1/4
Utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657630 1-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657582 1-1/2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657698 1-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657582 1-3/8
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657698 1-3/8
Utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657630 1-3/8
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657698 1-1/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657582 1-1/4
Ključ za podešavanje okretnog momenta tip 1	657455 1