

**Garant****Momentni ključ bez skale s reverzibilnom račnom, maks. stezni moment: 50Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657460 50
GTIN	4045197995995
Razred artikla	61E

**Opis****Izvedba:**

Momentni ključ s jednim krakom bez skale za podešavanje. Postavite željenu vrijednost zateznog momenta pomoću alata za postavljanje br. 657452 vel. 1 zajedno s odgovarajućim uređajem za ispitivanje.

Čvrsto ugrađena **dvosmjerna račna** s izbacivačem – **za desni i lijevi hod**. Momentni ključ samo s pokretanjem udesno.

**Funkcija:**

Kod postizanja namještenog momenta ključ se iskapča sa signalom (čujnim i osjetnim) i zatim je odmah opet spreman za rad.

**Upotreba:**

Za kontrolirano stezanje vijaka prema prednamještenom momentu u serijskim radovima.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Točnost:**

± 2% od podešene vrijednosti.

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

**Tehnički opis**

Smjer momenta	Pritezanje udesno
Područje okretnog momenta	10 - 50 Nm
Težina	340 g
maskimalan okretni moment	50 Nm
Izlazni Četverokut	3/8 col
Točnost mjerenja momenta	±2 %
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L <sub>3</sub> ]	208 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Ukupna duljina L	276 mm
Očitavanje	Nm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Odziv	aktivirajući
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	akustično
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

Kalibriranje i podešavanje Momentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm	020090 400
DAkKS kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000

PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET	020080 SET
DAkS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm	020190 1000

**Pribor**

Ključ za podešavanje okretnog momenta tip 1	657455 1
---	----------