



## Mjerni uređaj za klimatizaciju Komplet za protok zraka, tip: FR



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	474162 FR
GTIN	4029547019371
Razred artikla	47B

### Opis

#### Izvedba:

Mjerni uređaj za klimatizaciju Testo 440 za mjerenje **brzine strujanja i volumni protok u ventilacijskom kanalu (m/s, m<sup>3</sup>/h)**. Senzor 16 mm za mjerenje jakih strujanja zraka do 50 m/s.

#### Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Mjerni uređaj za klimatizaciju Testo 440 br. 474141 vel. 440, 3× Mignon baterije tipa AA, USB kabel, kofer br. 474161 vel. K i certifikat o kalibriranju. Senzor protoka br. 474152 vel. FR

### Tehnički opis

Mjerno područje	0,6 - 50 m/s
Granica odstupanja (m/s + % od mjerne vrijednosti)	±0,2 + 1 % (0,6 do 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 do 50 m/s) m/s
Radna temperatura	-10 - 70 °C
IP-klasa zaštite	IP 54
Opskrba energijom	na bateriju

Broj sadržanih baterija	3
Tip baterije	Mignon, AA
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Bluetooth prihvat
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Mjerni uređaj za klimatizaciju

---

## Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------