



Mjerni uređaj za klimatizaciju Set za vlagu/temperaturu, tip: FT



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	474164 FT
GTIN	4029547019395
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Mjerni uređaj za klimatizaciju Testo 440 i senzor **za vlagu i temperature služi za mjerenja u skladištima, hladnjačama, radnim prostorijama i ventilacijskim kanalima.**

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Mjerni uređaj za klimatizaciju Testo 440 br. 474141 vel. 440, 3x baterije Mignon tipa AA, USB kabel, senzor za mjerenje vlage i temperature br. 474148 vel. FT, kovčeg br. 474161 vel. K i certifikat o kalibriranju.

Tehnički opis

Granica stupanja kod relativne vlažnosti	±2 %
Granica odstupanja temperatura	±0,5 °C
Mjerno područje kod temperature	-20 - 70 °C
Mjerno područje kod relativne vlažnosti	0 - 100 %
IP-klasa zaštite	IP 54

Opskrba energijom	na bateriju
Tip baterije	Mignon, AA
Broj sadržanih baterija	3
Kalibriranje	Cijena na upit
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Bluetooth prihvat
Vrsta proizvoda	Senzor vlage i temperature

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------