

**Uređaj za slijepe zakovice, s akumul. jedinicom M12BPRT, tip: M12BPRT****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	770450 M12BPRT
GTIN	4058546223502
Razred artikla	03L

Opis**Izvedba:**

Bežični uređaj za fleksibilnu primjenu.

Prednost:

- LED-osvjetljenje radnog područja.
- Integrirana kvačica za pojas.

Dio isporuke:

Uključujući litij-ionski akumulator br. 073814 MB12 i punjač u plastičnom kovčegu, glave 2.4, 3.2; 4.0; 4.8 mm.

Napomena:

Odgovarajuće rezervne akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073814, 073815, 073829, 073839 i 073840. Verziju bez akumulatora i punjača možete pronaći pod br. 770450 M12BPRT-0.

Tehnički opis

za slijepe zakovice svih materijala do	4,8 mm
Sila postavljanja	9000 N
Hod uređaja	20,32 mm

Težina uključujući bateriju	2,1 kg
Napon baterije	12 V
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	1
Kapacitet baterije	2 Ah
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Vrsta proizvoda	Uređaj za slijepe zakovice

Pribor

Li-Ion System M12B4 Vrsta baterije MB12	073829 MB12
Li-Ion System M12B4 Vrsta baterije MB12	073815 MB12
Li-Ion System M4B2/M12B2 Vrsta baterije MB12	073814 MB12
Set čeljusti tip 1	770452 1
Garnitura akumulatorskih punjača tip M12NRG4	073839 M12NRG4
Set zamjenskih mlaznica 4-dijelni broj dijelova 4	770451 4
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC