

Garant**Svrdo za centriranje HSS B, bez prevlake, nazivni \varnothing DC k12: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	111520 5
GTIN	4045197000941
Razred artikla	11A

Opis**Izvedba:**

Brušeno iz punog komada, s posebno brušenom stražnjom površinom.

S dodatnim zaštitnim konusom (zaštitni kut od 120°), spiralni žlijebovi.**Tehnički opis**

Tolerancija drške	h7
za \varnothing obratka	63 – 100 mm
Broj oštrica Z	2
Nazivni \varnothing D _c	5 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,04 mm/okr
\varnothing drške D _s	18 mm
Ukupna duljina L	76 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 333
Tip	B
Tolerancija nazivnog \varnothing	k12
Kut upuštanja	120 stupanj
Smjer rezanja	desno

Drška	Cilindrična drška s h7
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za centriranje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	45 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	10 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	8 m/min	P
CuZn	prikladno	80 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		