

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, MF: M2X0,4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130000 M2X0,4
GTIN	4045197997609
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Standard	DIN 371
4-kutna drška <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Ø osnovne rupe	1,6 mm
Ø navoja	2 mm
Ø drške D _s	2,8 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H

Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Razred tolerancije	6H +0,20
Broj oštrica Z	3
Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	0,4 mm
Dubina navoja	6 mm
Ukupna duljina L	45 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M2×0,4
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje