

**Garant****Strojni urezник za prolazne rupe, bez prevlake, MF: M3,5X0,6****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 130000 M3,5X0,6 |
| GTIN           | 4045197997739   |
| Razred artikla | 10N             |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Ø osnovne rupe         | 2,9 mm     |
| Dubina navoja          | 10,5 mm    |
| Broj oštrica Z         | 3          |
| Broj steznih utora     | 3          |
| Rezni materijal        | HSS E      |
| Ukupna duljina L       | 56 mm      |
| Nagib navoja           | 0,6 mm     |
| Ø navoja               | 3,5 mm     |
| 4-kutna drška □        | 3 mm       |
| Ø drške D <sub>s</sub> | 4 mm       |
| Razred tolerancije     | ISO 1 4H   |
| Razred tolerancije     | ISO 1X 4HX |
| Razred tolerancije     | ISO 2 6H   |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Razred tolerancije         | ISO 2X 6HX                            |
| Razred tolerancije         | 6H +0,05                              |
| Razred tolerancije         | ISO 3 6G                              |
| Razred tolerancije         | ISO 3X 6GX                            |
| Razred tolerancije         | 7H                                    |
| Razred tolerancije         | 7HX                                   |
| Razred tolerancije         | 7G                                    |
| Razred tolerancije         | 7GX                                   |
| Razred tolerancije         | 6H +0,10                              |
| Razred tolerancije         | 6H +0,20                              |
| Standard                   | DIN 371                               |
| Vrsta navoja               | MF                                    |
| Veličina navoja            | M3,5×0,6                              |
| Prevlaka                   | bez prevlake                          |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                            |
| Norma navoja               | DIN 13                                |
| Oblik rezanja              | B                                     |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9                |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                    |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe              |
| Smjer rezanja              | desni                                 |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                  |
| Vrsta proizvoda            | Svrdla za navoje                      |